



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Commercial Register maintained by the Regional  
Court in Hradec Králové  
Section C, File 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961  
Phone: 495 220 229, 495 220 394  
Fax: 495 220 154  
GSM gate: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

## Zařízení pro vakuovou membránovou filtraci, s ukončením na zátku, 50 mm, sklo / PTFE

Order code: **6624.010816307**



Information about product price on demand

### Parameters

Brands, attachments and accessories	Sartorius
Package [pcs]	1
Membrane diameter [mm]	50
Membrane washer	Sklo / PTFE
Quantitative unit	ks

Zařízení je vyrobeno z borosilikátového skla s volitelnou podložkou membrány. Podložka z borosilikátového skla umožňuje rovnoměrné rozmístění zachycených částic, což usnadňuje jejich následnou analýzu. Podložka z nerezové oceli potažené PTFE je naopak vhodná pro analýzu přefiltrovaného média, resp. pro roztoky problematicky odstranitelné ze skleněné frity. Chemická odolnost zařízení je dána odolností jejich částí: borosilikátové sklo, PTFE a silikon (lze nahradit Vitonem). Sterilizace je možná autoklávováním při 121 °C nebo 134 °C nebo suchým teplem při teplotě 180 °C. Model 25mm 50mm.

Membrána (průměr):	50 mm (47 mm)
Filtrační plocha:	12,5 cm <sup>2</sup>
Objem nálevky:	250 ml
Průtok vody při 90% vakuu u filtrů s porozitou:	0,20 µm 200 ml/min 0,45 µm 600 ml/min 0,80 µm 2200 ml/min
Vnější průměr výtokové části:	15 mm